

WAGNER

HEAチップ

低飛散エアレスチップ

塗料飛散を最大55%減少する 低飛散チップ

飛散の違いをご覧ください。

※屋根の塗装を想定し、靴（つま先）への飛散の違いを検証
※20㎡相当の塗料を塗布



一般的なチップ

飛散（跳ね返り）が多く発生し、つま先全体から甲までが塗料で黒く汚れている状態。

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

低飛散HEAチップ

低圧なので飛散がほとんどない状態で、わずかに飛沫がある程度。



低飛散 HEA チップ

定価 15,000円

品番 0554xxx

※xxxはチップに刻印の番号

HEAチップ 3つのメリット



塗料代節約

塗料が年々値上げしている今、ムダ（飛散）を減らして、節約。



飛散汚れが少ない

低飛散で、養生の手間が減り、服の飛散汚れが極めて少ない。



機械が長持ち


低圧塗装は、機械に優しく、修理＆買い換えコストを節約。

ブランドを選ばず、さまざまなエアレスガンに使用可能


エアレスチップを挿し込むチップボディ側のねじ規格は、一般的に、2種類（Fねじ、Gねじ）ありますが、WAGNERではそれぞれのねじ規格に合うチップボディ・ガンアクセサリーをご用意しておりますので、どのブランドのエアレスガンを使用していても、HEAチップと組み合わせ可能です。

Q. Fねじ(F11/16)とGねじ(G7/8)の見分け方は？

A. 見分け方はいくつかありますが、一番分かりやすい見分け方は、外径サイズです。Gねじの方がFねじより外径が大きいです。外径サイズはメーカー・消耗具合によって多少の誤差があるものの、WAGNERのチップボディをお使い頂けます。



G
22,48 mm



F
17,46 mm

FねじエアレスガンでHEAチップを使う場合に必要なアクセサリー

- トレードチップボディF：品番2556040



トレードチップボディF

GねじエアレスガンでHEAチップを使う場合に必要なアクセサリー

- トレードチップボディG：品番2556041
- 延長ガンキャップGねじ用 ※チップボディも付属でお得
 - 12.5cm：品番2418853
 - 25 cm：品番2418854
 - 50 cm：品番2418855
 - 75 cm：品番2418856



トレードチップボディG



延長ガンキャップGねじ用
※チップボディ付き

より低飛散を実現するエアレス塗装のコツ

💡 低圧塗装×HEAチップを組合せましょう。

低圧であればあるほど、飛散は減ります。HEAチップと組合せることで、低圧(100bar以下)でも綺麗な霧化を可能にします。

✖圧力が高すぎると・・・塗料飛散（跳ね返り）が発生し、ムダになります。



💡 常に一定のガン距離、角度、スピードを維持しましょう。

ワークとの適切な距離（10~25cm）、角度（90°）、一定のスピードも飛散減少に欠かせません。

✖ガン距離が遠すぎると・・・塗料が広がり、飛散が増えます。※必要に応じて、延長ガンキャップを使用します。

✖角度が90°でないと・・・塗料が流れ、飛散が増えます。

